


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.773

## Dutinky

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.773 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

|                        |  |
|------------------------|--|
| Obj. číslo             | AS 4050.773  |
| Popis výrobku          | S plastovým lemem.   |
| Technické údaje        | Teplotně odolné do 105 °C  |
| Materiál               | E-Cu, galvanicky pocínováno<br>Plastový lem: polypropylen  |
| Barva                  | červená  |
| Délka                  | 8 mm   |
| Průřez                 | 16   |
| Vnitřní průměr         | 3,5 mm   |
| Barevné značení Rittal | Ano  |
| Pro průřez             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Poznámka               | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.<br>Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal. |
| Normy                  | AEH DIN 46228  |
| Vhodné pro obj. č.     | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452   |
| Způsob dodání          | volné  |
| Balení                 | 500 ks   |
| Netto hmotnost         | 0,5 kg   |
| Brutto hmotnost        | 0,058 kg   |
| Číslo celní sazby      | 85369010   |

## Funkce

---

|               |  |
|---------------|--|
| ETIM 9        | EC000005   |
| ETIM 8        | EC000005   |
| ECLASS 8.0    | 36659290   |
| Popis výrobku | Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG 16, 8 mm, červená, volné, 500 kusů |

## Schválení

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|