


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.780

## Dutinky

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.780 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4050.780
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	modrá
Délka	12 mm
Průřez	14
Vnitřní průměr	4,2 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Funkce

---

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 2,5 mm<sup>2</sup>, modrá, volné, 12 mm

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)  
UR