

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783

Dutinky

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.783
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	šedá
Délka	12 mm
Průřez	12
Vnitřní průměr	4,8 mm
Pro průřez	4 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,5 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funkce

ECLASS 8.0

36659290

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4 mm², AWG 12, šedá, 12 mm, volné, 500 kusů

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)
UR