

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785

Dutinky

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.785 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4050.785
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	černá
Délka	12 mm
Průřez	10
Vnitřní průměr	6,3 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	6 mm ²
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	100 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,04 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funkce

ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 6 mm ² , AWG 10, 12 mm, černá, volné, 100 kusů

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------
