

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.020

Krimpovací poloautomat RC-I

Stát: 23.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.020 - Krimpovací poloautomat RC-I pro Wire Terminal WT 24/36

Krimpovací automat s 5-ti zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek na kotouči. Toto zařízení má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal. Pro tento výrobek je nutné navíc absolvovat školení 5058.207.



Funkce

Obj. číslo	AS 4051.020
Popis výrobku	Krimpovací automat s 5-ti zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek na kotouči. Toto zařízení má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal. Pro tento výrobek je nutné navíc absolvovat školení 5058.207.
Výhody	Díky pětinasobnému osazení není nutná výměna izolovaných dutinek
Technické údaje	Rozsah průřezu 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Krimpovací délka 8 a 10 mm Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Vhodné pro obj. č.	4051024 4051036
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22 kg
Brutto hmotnost	22,5 kg
Číslo celní sazby	84633000

Funkce

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Popis výrobku	AS krimpovací poloautomat RC-I, pro Wire Terminal