


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 Pracovní světlo LED

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Pracovní světlo LED pro WS 540

Pro připevnění k desce stolu, s upínacím zařízením.



Funkce

Obj. číslo	AS 4051.105
Popis výrobku	Pro připevnění k desce stolu, s upínacím zařízením.
Výhody	<p>Intenzita světla, osvětlení, které neoslňuje a nekmitá, je homogenní a nevytváří stíny</p> <p>Volitelná teplota barvy od teplé bílé přes neutrální bílou až po denní bílou podporuje schopnost koncentrace a zmírňuje projevy únavy</p> <p>Vynikající věrnost barvy a silný kontrast</p> <p>Hliníkové pružné rameno s 3D hlavovým kloubem, otočné a nastavitelné pro libovolné polohování zdroje světla</p>
Technické údaje	<p>Pružné rameno: délka 970 mm</p> <p>Reprodukovaná barev: 94–98 Ra</p> <p>Úhel vyzařování: 100°</p>
Materiál	<p>Kryt světel: hliník</p> <p>Ochrana před oslněním: Macrolon</p>
Rozsah dodávky	<p>Pracovní světlo LED</p> <p>Včetně upevňovacího materiálu</p>
Jmenovitý příkon	26 W
Délka přívodního kabelu	3 m
Možnosti připojení	Konektorový síťový zdroj (CEE 7/16) s AC adaptérem
Světelný zdroj	84 SMD LED
Třída ochrany	III (SELV)

Funkce

Světelný tok	2 930 lm
Vhodné pro obj. č.	4051.100
Rozsah provozních teplot	-10 °C...40 °C
Jmenovité provozní napětí	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry	Šířka: 545 mm Výška: 90 mm Hloubka: 35 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,5 kg
Brutto hmotnost	4,2 kg
Číslo celní sazby	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Popis výrobku	LED pracovní svítidlo pro WS 540, stmívatelné, 230 V/50 Hz