

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.537

## Dutinky

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.537 - Dutinky na pásce

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4051.537
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	10 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	3,4 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	0,75 mm <sup>2</sup>
Multinorm	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Způsob dodání	na pásce
Balení	4 000 ks
Netto hmotnost	4 kg
Brutto hmotnost	0,584 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Funkce

---

Popis výrobku

Dutinky na pásce v kotouči, Multinorm, 4.000ks, Barva: bílá,  
0,75mm<sup>2</sup>, délka 10mm

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)