


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.600

## Dutinky

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.600 - Dutinky na pásce

S plastovým lemem.

## Funkce

Obj. číslo	AS 4051.600
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	10 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	2,8 mm
Barevné značení Rittal	Ano
Pro průřez	0,75 mm <sup>2</sup>
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	na pásce
Balení	5 000 ks
Netto hmotnost	5 kg
Brutto hmotnost	0,656 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Dutinky na pásce v kotouči, 0,75 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 18

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)