

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.619

Dutinky

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.619 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4051.619
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Délka	10 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	3 mm
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Netto hmotnost	0,5 kg
Brutto hmotnost	0,058 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Funkce

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,0 mm², červená, volné, 10 mm

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)
UR