


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.625 Dutinky

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.625 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4051.625
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	žlutá
Délka	18 mm
Průřez	10
Vnitřní průměr	6,3 mm
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Způsob dodání	volné
Balení	100 ks
Netto hmotnost	0,1
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 6,0 mm ² , žlutá, volné, 18 mm

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)

UR