


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.644 Dutinky

Stát: 30.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.644 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4051.644
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	červená
Délka	10 mm
Průřez	18
Vnitřní průměr	3 mm
Pro průřez	1 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funkce

ECLASS 8.0

36659290

Popis výrobku

Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1 mm², AWG 18, červená, 10 mm, volné (10 balení à 100 kusů), 1000 kusů

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)
UR