

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.647

Dutinky

Stát: 17.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.647 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4051.647
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	černá
Délka	10 mm
Průřez	16
Vnitřní průměr	3,5 mm
Pro průřez	1,5 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	0,14 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005

Funkce

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 1,5 mm ² , AWG 16, černá, 10 mm, volné (10 balení à 100 kusů), 1 000 kusů

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------