

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.730

## Dutinky

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.730 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

## Funkce

|                     |  |
|---------------------|--|
| Obj. číslo          | AS 4051.730  |
| Popis výrobku       | S plastovým lemem.   |
| Technické údaje     | Teplotně odolné do 105 °C  |
| Materiál            | E-Cu, galvanicky pocínováno<br>Plastový lem: polypropylen  |
| Barva               | oranžová   |
| Délka               | 18 mm  |
| Průřez              | 12   |
| Vnitřní průměr      | 4,8 mm   |
| Barevné značení DIN | Ano  |
| Poznámka            | Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje.<br>Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal. |
| Normy               | AEH DIN 46228  |
| Způsob dodání       | volné  |
| Balení              | 100 ks   |
| Netto hmotnost      | 0,1  |
| Číslo celní sazby   | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
| Popis výrobku       | Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 4,0 mm <sup>2</sup> , oranžová, volné, 18 mm   |

# Schválení

---

Schválení

UL + C-UL (listed)

UR