


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.004 Šroubováky

Stát: 8.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.004 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



Funkce

Obj. číslo	AS 4052.004
Provedení	pro šrouby s jednou drážkou
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	4 mm
Délka hrotu	100 mm
Hrot (šířka x tloušťka)	4 x 0,8 mm
Typ hrotu	SL
Průměr rukojeti	30 mm
Délka rukojeti	94 mm
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,05 kg
Brutto hmotnost	0,054 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Šroubovák neizolovaný SL (pro šrouby s drážkou)