

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.021 Šroubováky

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.021 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.

Funkce

Obj. číslo	AS 4052.021
Provedení	pro křížovou drážku Pozidriv
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	4,5 mm
Délka hrotu	80 mm
Typ hrotu	PZ 1
Průměr rukojeti	30 mm
Délka rukojeti	94 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,05 kg
Brutto hmotnost	0,055 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

Funkce

Popis výrobku

AS Šroubovák neizolovaný PZ (pro šrouby s křížovou drážkou)