

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.054 Šroubováky

Stát: 15.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.054 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



Funkce

| | |
|-----------------|---|
| Obj. číslo | AS 4052.054 |
| Provedení | pro TX |
| Popis výrobku | Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla. |
| Výhody | Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu |
| Materiál | Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast |
| Barva | Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink |
| Ø hrotu | 4 mm |
| Délka hrotu | 100 mm |
| Typ hrotu | TX 15 |
| Průměr rukojeti | 30 mm |
| Délka rukojeti | 94 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,05 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Brutto hmotnost | 0,053 kg |
| Číslo celní sazby | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000801 |
| ETIM 8 | EC000801 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Popis výrobku | AS Šroubovák neizolovaný Tx |