


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.055 Šroubováky

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.055 - Šroubováky – neizolované

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



## Funkce

Obj. číslo	AS 4052.055
Provedení	pro TX
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	5 mm
Délka hrotu	100 mm
Typ hrotu	TX 20
Průměr rukojeti	33 mm
Délka rukojeti	101 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,07 kg

# Funkce

Brutto hmotnost	0,072 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Šroubovák neizolovaný Tx