

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.122

Šroubováky

Stát: 5.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.122 - Šroubováky – izolované

Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.

Funkce

Obj. číslo	AS 4052.122
Provedení	S ochrannou izolací 1000 V pro křížovou drážku Pozidriv
Popis výrobku	Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
Výhody	Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	6 mm
Délka hrotu	100 mm
Typ hrotu	PZ 2
Průměr rukojeti	27 mm
Délka rukojeti	115 mm
Normy	IEC 60 900
Balení	3 ks
Číslo celní sazby	82054000
EAN	4028177807266

Funkce

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406