


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.450

Sada zaměnitelných šroubováků

Stát: 2.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4053.450 - Sada zaměnitelných šroubováků – neizolované

13dílná sada nářadí s komfortní, sklopnou a aretovatelnou rukojetí.



Funkce

Obj. číslo	AS 4053.450
Popis výrobku	13dílná sada nářadí s komfortní, sklopnou a aretovatelnou rukojetí.
Technické údaje	PH 1 - SL 4 x 0,8 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm PZ 2 - SL 6 x 1 mm PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm TX 6 - TX 7 TX 8 - TX 9 TX 10 - TX 15 TX 20 - TX 25 TX 30 - TX 40 Vnitřní šestihran 3 mm - vnitřní šestihran 4 mm Vnitřní šestihran 5 mm - vnitřní šestihran 6 mm
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: RAL 7016 a RAL 35745
Rozsah dodávky	Kombinovaná upínka hrotu: šroubovák a rukojeť tvaru T 12 násad, každá s 2 hroty Box pro uložení
Délka hrotu	160 mm

Funkce

Průměr rukojeti	39 mm
Délka rukojeti	105 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,03 kg
Brutto hmotnost	1,069 kg
Číslo celní sazby	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Popis výrobku	AS Sada zaměnitelných šroubováků, 13-dílná