


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Krimpovací kleště

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Krimpovací kleště pro dutinky

Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.



Funkce

Obj. číslo	AS 4054.001
Provedení	zahnuté
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Značené pozice pro přesné zpracování příslušného průřezu Uvolnitelná západka
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	čtvercové
Směr zavedení kabelu	čelní
Rozměry	Výška: 59 mm Délka: 198 mm
Průřez	22 - 10
Pro průřez	0,5 - 6 mm ²
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,452 kg
Brutto hmotnost	0,462 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm ² , čtvercové lisování