

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003 Krimpovací kleště

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.003 - Krimpovací kleště pro dutinky

Krimpovací kleště pro čtvercové nebo šestihranné lisování ke zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.

Funkce

Obj. číslo	AS 4054.003
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Uvolnitelná západka Samoregulační
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	šestihranná krimpovací vložka
Směr zavedení kabelu	boční
Rozměry	Délka: 176 mm
Průřez	26 - 8
Pro průřez	0,14 - 10 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,455 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

Funkce

Popis výrobku

Krimpovací kleště pro neizolované a izolované dutinky 0,14 mm² - 10 mm²