


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.024 Krimpovací kleště

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.024 - Krimpovací kleště pro kabelová oka

Ke zpracování neizolovaných kabelových ok



## Funkce

Obj. číslo	AS 4054.024
Provedení	přímé
Popis výrobku	Ke zpracování neizolovaných kabelových ok.
Výhody	Uvolnitelná západka Díky optimalizovanému převodu páky je i u větších průřezů nezbytná jen minimální síla
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	Krimp s vmáčknutím
Rozměry	Výška: 68 mm Délka: 256 mm
Průřez	8 - 4
Pro průřez	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,52 kg
Brutto hmotnost	0,67 kg
Číslo celní sazby	82032000

# Funkce

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	AS Lisovací kleště 10 - 25 mm <sup>2</sup> , indent lisování

---