

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Krimpovací kleště Flex

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Krimpovací kleště Flex pro dutinky

Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.



Funkce

Obj. číslo	AS 4054.030
Provedení	přímé
Popis výrobku	Pro zpracování neizolovaných dutinek podle DIN 46228 část 1 a izolovaných dutinek podle DIN 46228 část 4.
Výhody	Čelní nebo boční připevnění izolované dutinky pomocí otočné hlavy Minimální vynaložená síla u velkých průřezů vodičů Stabilně vysoce kvalitní lisování Uvolnitelná západka Samoregulační
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Brunované, matná černá barva
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	lichoběžníkové
Směr zavedení kabelu	čelní a boční
Rozměry	Délka: 180 mm
Průřez	26 - 8
Pro průřez	0,14 - 10 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,35 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,388 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	AS Krimpovací kleště flexibilní 0,14 mm ² - 10 mm ²