


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.141 Krimpovací kleště

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.141 - Krimpovací kleště pro kabelová oka

Ke zpracování izolovaných kabelových ok a spojek

## Funkce

Obj. číslo	AS 4054.141
Provedení	přímé
Popis výrobku	Ke zpracování izolovaných kabelových ok a spojek.
Výhody	Jednoznačné přiřazení průřezu díky barevnému kódování prohlubní Uvolnitelná západka Uvolní se, jakmile je dosaženo potřebného lisovacího tlaku, tak je vyloučeno nedostatečné lisování
Materiál	Vysoce kvalitní speciální nástrojová ocel
Povrch	Matný, chromovaný
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisování	oválné
Rozměry	Výška: 68 mm Délka: 256 mm
Průřez	22 - 10
Pro průřez	0,75 - 6 mm <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,64 kg
Brutto hmotnost	0,68 kg
Číslo celní sazby	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Popis výrobku	AS Lisovací kleště 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> , Oválné lisování