


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

Prostřihovací čelisti, kruhové

Stát: 8.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.128 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.128
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník
Obrobitelný materiál	Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	2,5 mm
Ø razníku	28,3 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 55 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,157 kg
Brutto hmotnost	0,181 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Funkce

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech