

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.473

## Prostřihovací čelisti, Sub-D

Stát: 13.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.473 - Prostřihovací čelisti, Sub-D pro ocelový plech a nerez

K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory

## Funkce

Obj. číslo	AS 4055.473
Popis výrobku	K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Výhody	S bočním výhozem zbytků Žádné zaklínění matrice Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažné šrouby Kontramatice Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem Adaptér pro hydrauliku Plastový kufřík
Obrobitelný materiál	Ocelový plech Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	1,25 mm
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	1,75 mm
Ø razníku	58,4 x 11,3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,695 kg
Brutto hmotnost	0,873 kg
Číslo celní sazby	82073010

# Funkce

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti