



AS 4055.554 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Funkce

Obj. číslo	AS 4055.554
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	
Rozsah dodávky	Matrice Razník
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	3 mm
Ø razníku	54 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 75 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,628 kg
Brutto hmotnost	0,701 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Funkce

ECLASS 8.0

21049047

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti