

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Elektrohydraulické čerpadlo

Stát: 30.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Elektrohydraulické čerpadlo

Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.



Funkce

Obj. číslo	AS 4055.720
Popis výrobku	Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.
Jmenovitý příkon	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Jmenovité provozní napětí	230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud	5,65 A
Rozměry stroje	Šířka: 400 mm Výška: 325 mm Hloubka: 335 mm
Využitelná plocha	Šířka: 402 mm Výška: 342 mm Hloubka: 397 mm
Přípustný provozní tlak (p max.)	700 bar
Balení	1 ks
Netto hmotnost	32 kg
Brutto hmotnost	34,5 kg

Funkce

Číslo celní sazby	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Popis výrobku	Elektrohydraulická pumpa

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------