


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.180 Komfortní svítidlo

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.180 - Komfortní svítidlo

Napájecí napětí: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Funkce

Obj. číslo	SZ 4139.180
Provedení	bez dveřního polohového spínače
Rozsah dodávky	Komfortní svítidlo Světelný zdroj Kryt osvětlení Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon	18 W
Ballast	Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
Možnosti připojení	Napájení pomocí konektoru Dveřní polohový spínač Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Světelný zdroj	Zářivka, patice G13
Třída ochrany	I (ochranný vodič)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Light cover	Ano
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s

# Funkce

Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Rozměry	Šířka: 682 mm Výška: 117 mm Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Provedení zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,55 kg
Brutto hmotnost	1,8 kg
Číslo celní sazby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Komfortní svítidlo, ŠxVxH: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez dveřního polohového spínače, se zásuvkou Schuko

# Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---