



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.020

Kompaktní svítidlo

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.020 - Kompaktní svítidlo

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni



Funkce

Obj. číslo	SZ 4140.020
Výhody	<p>Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla</p> <p>Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu, namontujete svítidlo – a je to!</p> <p>Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru</p> <p>Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný</p>
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů</p> <p>Světelný zdroj</p> <p>Kryt osvětlení</p> <p>Přívodní kabel</p> <p>Včetně upevňovacího materiálu</p>
Jmenovitý příkon	14 W
Délka přívodního kabelu	3 m

Funkce

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
Možnosti připojení	Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem Dveřní polohový spínač
Světelný zdroj	Zářivka T5
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Cable deflection via rear possible	Ano
Light cover	Ano
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: přímý SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka	Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Poznámka k obj. č.	Možnost protažení kabelů přes zadní stranu
Rozměry	Šířka: 705 mm Výška: 59 mm Hloubka: 24 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C

Funkce

OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 A
Jmenovitý proud	0,073 - 0,127 A
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,62 kg
Číslo celní sazby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Svítilno kompaktní 14W, 230V, š=705mm