

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.110

Kompaktní svítidlo

Stát: 16.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.110 - Kompaktní svítidlo

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni



Funkce

Obj. číslo	SZ 4140.110
Výhody	Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu, namontujete svítidlo – a je to! Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů Světelný zdroj Kryt osvětlení Přívodní kabel Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon	8 W
Délka přívodního kabelu	3 m

Funkce

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	Elektronický předřadník
Možnosti připojení	Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem Dveřní polohový spínač
Světelný zdroj	Zářivka T5
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Cable deflection via rear possible	Ano
Light cover	Ano
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	v závislosti na síťovém adaptéru
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	v závislosti na síťovém adaptéru
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	v závislosti na síťovém adaptéru
při DC	0,35 A
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: přímý SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka	Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Poznámka k obj. č.	Možnost protažení kabelů přes zadní stranu
Rozměry	Šířka: 455 mm Výška: 59 mm Hloubka: 24 mm

Funkce

Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.48
Brutto hmotnost	0.486
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECLASS 8.0	27189241