

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4199.000

Držák, resp. distanční vložka

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4199.000 - Držák, resp. distanční vložka

K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k upevnění lišt čtvercového průřezu nebo trubek (Ø 20 mm). Upevňovací body se závitem M8.



Funkce

Obj. číslo	TS 4199.000
Popis výrobku	K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k upevnění lišt čtvercového průřezu nebo trubek (Ø 20 mm). Upevňovací body se závitem M8.
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Rozsah dodávky	1 ks = 1 upevňovací resp. distanční kus, 2 šrouby M8 x 16 mm, 2 pružné podložky, 2 klecové matice M8, 2 šrouby do plechu
Možnosti montáže	Na horizontální a vertikální profil skříně VX Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX Na horizontálním profilu skříně TS Na horizontálním profilu skříně VX SE dole Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
Poznámka	Ve skříně VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX

Funkce

Vhodné pro typ skříně	VX TS VX SE
Balení	6 ks
Netto hmotnost	1,02 kg
Brutto hmotnost	1,107 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	TS Držák/distanční díl