


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4568.500 Transportní oka

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4568.500 - Transportní oka pro VX, TS, VX SE

Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, pokud již nejsou součástí dodávky.

Funkce

Obj. číslo	SZ 4568.500
Popis výrobku	Pro přepravu rozváděčových skříní jeřábem, pokud již nejsou součástí dodávky.
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky	4 transportní oka 4 vějířové podložky A 12.5
Rozměry	Závit: M12
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,636 kg
Brutto hmotnost	0,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024900
ETIM 9	EC002367
ETIM 8	EC002367
ECLASS 8.0	27189262
Popis výrobku	SZ Transportní oka, pro TS, SE, nerez ocel 1.4301