


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4695.000 Montážní výztuha

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4695.000 - Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.



## Funkce

Obj. číslo	TS 4695.000
Popis výrobku	Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje	Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	440 mm
Možnosti montáže VX	In enclosure depth 500 mm
Možnosti montáže VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Možnosti montáže AX	Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 500 mm Na dveřích s 3-bodovým uzavíráním, šířka dveří 500 mm
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky dveří 500 mm, u křídlových dveří, ve spojení s děrovanou dvevní lištou
Možnosti montáže TS	Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AE	Ve skříni výška/šířka 500 mm, ve spojení s lištami pro montáž vnitřního vybavení AE

# Funkce

Možnosti montáže TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE TP AX AE Šířka/hloubka: 500 mm
Balení	20 ks
Netto hmotnost	4,4 kg
Brutto hmotnost	4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/H: 500 mm, D: 440 mm

# Schválení

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------