

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4945.000

Profilové lišty tvaru C 30/15

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4945.000 - Profilové lišty tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Pro přímou nástavbu na vodorovný profil skříně příp. na svislý profil skříně pomocí dalších upevňovacích prvků.



Funkce

Obj. číslo	SZ 4945.000
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Délka	755 mm
Možnosti montáže	Na vnitřní montážní rovině na profilu skříně VX Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX Na vodorovný profil skříně VX SE dole a nahoře na šířku Na horizontálním profilu skříně VX SE na hloubku dole (bez montážní desky) a nahoře přes fixační matici 8800.808 Na horizontálním profilu skříně TS Do šířky nebo hloubky 3dílného modelu AX. V závislosti na montážní situaci je třeba lištu zkrátit na požadovanou velikost.
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky podstavce 800 mm na krytech podstavce, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže v podstavci AX	Do šířky podstavce 800 mm, se šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX TS Nástěnné skřínky AX, trojdílné Šířka/hloubka: 800 mm
Vhodné pro	Systém podstavce AX Systém podstavce VX
Balení	6 ks
Netto hmotnost	3 kg
Brutto hmotnost	3,21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Popis výrobku	SZ Profilová lišta tvaru C 30/15 dle normy EN 60 715, pro TS, SE, pro Š/H: 800 mm, délka 755 mm

Schválení

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------