

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.083

**Lišta pro mechanické uchycení
kabelů**

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.083 - Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Profil tvaru C, pro montážní desky, pro VX, TS, VX SE, TP

K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce.

Funkce

Obj. číslo	CM 5001.083
Popis výrobku	K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně dvou upevňovacích úhelníků a upevňovacích šroubů
Možnosti montáže	rovná, se vzdáleností 23 mm od montážní desky rovná, se vzdáleností 10 mm od montážní desky se sklonem, k montážní desce
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky/hloubky podstavce 1200 mm při montáži na rohové díly podstavce, ve spojení se šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel	Do šířky podstavce 1200 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
Vhodné pro	Systém podstavce VX Systém podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry	Délka: 1.099 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE TP Šířka: = 1.200 mm

Funkce

Vhodné pro šířku	1 200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,93 kg
Brutto hmotnost	1,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	CM lišta pro uchycení kabelů profil C, pro montážní desky, pro TS, VX SE, TP, pro šířku: 1200 mm