


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 5001.380 silikonové těsnění

Stát: 3.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 5001.380 - silikonové těsnění

K výměně poškozeného PU těsnění. Tím je dosažena vyšší odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům.



Funkce

Obj. č.	5001.380
Popis výrobku	
Technické údaje	Silikonový pěnový profil v roli 25 m, 15x7 mm
Materiál	silikonový pěnový profil
Barva	bílá
Délka	25 m
Montážní pokyn	Pěnové PU těsnění je nutné beze zbytku odstranit a povrch očistit. Samolepicí silikonové těsnění se musí přesně přitlačit. Horní vodorovný těsnicí pásek by přitom měl bez mezer přecházet přes svislé pásy.
Rozměry	Šířka: 15 mm Výška: 7 mm Délka: 25 m
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1.38
Brutto hmotnost	1.44
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177670839

Funkce

ETIM 9	EC002328
ETIM 8	EC002328
ECLASS 8.0	23070000