

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.244

Bočnice, svisle dělená

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.244 - Bočnice, svisle dělená pro VX IT

Bočnice, vertikálně dělené, pro VX IT



Funkce

Obj. číslo	VX 5301.244
Výhody	Snadná manipulace Snadné zavírání pomocí západek Optimální přístup ke všem vestavným komponentům Otevření je možné jen přes vnitřní aretační prvky, což předpokládá volný přístup dveřmi, avšak značně zvyšuje bezpečnost přístupu Kompletní demontáž jednotlivých bočních částí bez použití nářadí kdykoli možná
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	2 boční díly Montážní lišta 6 závěsů 4 rychlouzávěry Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Musí být zajištěn přístup dveřmi vpředu a vzadu
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: = 2.200 mm Hloubka: = 1.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	30,6 kg
Brutto hmotnost	30,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	VX IT bočnice, vertikálně dělená, 2200x1000 mm