



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.250

## Bočnice, horizontálně dělené

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.250 - Bočnice, horizontálně dělené pro VX IT

Bočnice, horizontálně dělené, pro VX IT

## Funkce

Obj. číslo	VX 5301.250
Popis výrobku	K uzavření IT skříňových systémů v samostatné instalaci nebo v řadovém spojení.
Výhody	Snadná manipulace Podporuje montáž a demontáž bočnic bez použití nářadí. Zajištění bezpečnostním zámekem 3524 E Integrovaná vnitřní aretace
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Horní díl Spodní díl 6 montážních úhelníků 2 uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 1.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	18,1 kg
Brutto hmotnost	18,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

# Funkce

---

Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	VX IT bočnice, horizontálně dělená, 2000x1000 mm