

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254

Bočnice, horizontálně dělené

Stát: 14.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.254 - Bočnice, horizontálně dělené pro VX IT

Bočnice, horizontálně dělené, pro VX IT

Funkce

Obj. č.	VX 5301.254
Popis výrobku	K uzavření IT skříňových systémů v samostatné instalaci nebo v řadovém spojení.
Výhody	Snadná manipulace Podporuje montáž a demontáž bočnic bez použití nářadí. Zajištění bezpečnostním zámekem 3524 E Integrovaná vnitřní aretace
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Horní díl Spodní díl 6 montážních úhelníků 2 uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 1.200 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	21.7
Brutto hmotnost	22.45
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	85,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

Funkce

Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177950610
E-Number Sweden	E7282563
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
