

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254 Bočnice, horizontálně dělené

Stát: 6.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.254 - Bočnice, horizontálně dělené pro VX IT

Bočnice, horizontálně dělené, pro VX IT

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | VX 5301.254 |
| Popis výrobku | K uzavření IT skříňových systémů v samostatné instalaci nebo v řadovém spojení. |
| Výhody | Snadná manipulace Podporuje montáž a demontáž bočnic bez použití nářadí. Zajištění bezpečnostním zámekem 3524 E Integrovaná vnitřní aretace |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Horní díl Spodní díl 6 montážních úhelníků 2 uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX IT Výška: = 2.000 mm Hloubka: = 1.200 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 20 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 21,7 kg |
| Brutto hmotnost | 22,45 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 85,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Popis výrobku | VX IT bočnice, horizontálně dělená, 2000x1200 mm |