


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Přepážka, jednodílná, zasouvací

Stát: 17.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Přepážka, jednodílná, zasouvací pro VX IT

Přepážka pro VX IT. Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi VX IT.



Funkce

Obj. číslo	VX 5301.287
Popis výrobku	Pro montáž do racku mezi dva již umístěné rozváděče. Vždy s Ø 40 mm otvorem v oblasti levého a pravého rohu pro průchod kabelových svazků, trubek atd. Tyto otvory lze uzavřít přiloženými snímatelnými krytky.
Výhody	Snadno zasouvatelné
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky	Přepážka 2 krytky
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Výška: = 2.200 mm Hloubka: = 1.000 mm
Montážní pokyn	Pro zasunutí přepážkové stěny je nutná mezera v řadovém spojení 3 mm
Poznámka	Použít spojku pro řadové spojení, vnější, 3 mm Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové spojení Případně existující těsnění musí být před montáží odstraněno
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	29 kg

Funkce

Brutto hmotnost	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	VX IT přepážka zasouvací, jednodílná, 2200x1000 mm