


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.348**

**Modul podlahových plechů pro  
boční zavedení kabelů**

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Modul podlahových plechů pro boční zavedení kabelů pro VX IT

S nastavitelným otvorem a kartáčovými lištami po obou stranách. Varianta s bočním otvorem umožňuje dodatečnou montáž i v případě, že jsou již instalovány kabely.

## Funkce

Obj. číslo	VX 5301.348
Popis výrobku	S nastavitelným otvorem a kartáčovými lištami po obou stranách. Varianta s bočním otvorem umožňuje dodatečnou montáž i v případě, že jsou již instalovány kabely.
Materiál	Modulový plech: ocelový plech Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Povrch	Modulový plech: pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Je nutná kombinace více modulů podlahových plechů ke kompletnímu uzavření podlahy ve skříni VX IT Modul podlahového plechu lze zaměnit s jinými podlahovými moduly o hloubce 237,5 mm
Poznámka	Moduly podlahového plechu s kartáčovou lištou nevhodné pro použití se stupněm krytí dle IEC 60 529
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2 kg
Brutto hmotnost	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002620

# Funkce

---

ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	VX IT modul podlahových plechů, boční kabelový vstup, 800x237,5 mm

---