



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Prosklené dveře s hliníkovým rámem, jednodílné

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Prosklené dveře s hliníkovým rámem, jednodílné pro VX IT

K výměně stávajících dveří.



Funkce

Obj. číslo	VX 5301.423
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Profil vertikální: hliník, eloxovaný Profil horizontální: hliník, lakovaný Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Barva	Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální: RAL 9005 Profil vertikální: stříbrný
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E 3 závěsy 180°, namontované Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,142 kg
Brutto hmotnost	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX IT dveře, hliníkové, prosklené, 800x2000 mm, plné, RAL 9005