

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Prosklené dveře s rámem z ocelového plechu, svisle dělené pro VX IT

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.



Funkce

Obj. číslo	DK 5301.437
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří. S integrovaným okénkem a 4bodovým tyčovým uzávěrem. Dělené provedení umožňuje prostorově optimalizované umístění skříní při současném nejlepším možném přístupu díky malé vzdálenosti mezi jednotlivými řadami skříní.
Materiál	Rám: ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo 4 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří Včetně upevňovacího materiálu

Funkce

Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160°
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	32,7 kg
Brutto hmotnost	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX IT dveře, prosklené, vertikálně dělené, 800x2000 mm