

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.453

Dveře z hliníku a ocelového plechu, s ventilačními otvory

Stát: 17.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.453 - Dveře z hliníku a ocelového plechu, s ventilačními otvory pro VX IT

K výměně stávajících dveří. Volná plocha činí cca 85 %.



Funkce

Obj. číslo	DK 5301.453
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří. Povrch s perforací cca 85 %.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Větrací mřížka: ocelový plech Profil vertikální: hliník, eloxovaný Profil horizontální: hliník, lakovaný
Barva	Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální, větrací mřížka: RAL 9005 Profil vertikální: stříbrný
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E 3 závěsy 180°, namontované Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení

Funkce

Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.200 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	9,6 kg
Brutto hmotnost	10,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX IT dveře, hliníkové, ventilované, 800x2200 mm, RAL 9005