


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518 Modul koleček

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Modul koleček pro VX, VX IT

Pro snadné přemístění přímo na místě použití, také již osazených skříní.

Funkce

Obj. číslo	VX 5301.518
Rozsah dodávky	1 přepravní modul s 2 otočnými kolečky 1 přepravní modul s 2 pevnými kolečky Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 756 mm Výška: 82,5 mm Hloubka: 79 mm
Montážní pokyn	Podlahová oblast musí být u montážních bodů otevřená
Vhodné pro	Typ skříně: VX: = 800 mm Typ skříně: VX IT
Zatížitelnost	Max. povolená zátěž: statická 15 000 N Max. povolená zátěž: dynamická 10 000 N
Poznámka	Maximálně přípustná nosnost (dynamická) ve výši 10 000 N se vztahuje na přepravu na kolečkách po rovném terénu.
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11,5 kg
Brutto hmotnost	12,12 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Popis výrobku	Modul koleček pro VX IT, pro šířku: 800 mm, pro snadné přemístění na místo použití, lze namontovat přímo na skříň.