

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.571

Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.571 - Dveře z ocelového plechu, jednodílné, s ventilačními otvory pro VX IT

K výměně stávajících dveří. Volná plocha činí cca 85 %.



Funkce

Obj. číslo	DK 5301.571
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří. Povrch s perforací cca 85 %.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	Dveře: RAL 7035 Komfortní rukojeť VX: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E 3 závěsy 130°, namontované z vnitřní strany Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 165° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 110°

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	13,4 kg
Brutto hmotnost	14,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	54,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX IT dveře, ventilované, 800x2000 mm, RAL 7035