

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.612

# Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.612 - Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené pro VX IT

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.



## Funkce

Obj. číslo	DK 5301.612
Popis výrobku	K výměně stávajících dveří. Díky menšímu poloměru otáčení jednotlivých dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7035 Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky	Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo 3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení

# Funkce

Poznámka	Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240° Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160°
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	12 kg
Brutto hmotnost	15,25 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX IT dveře, plné, vertikálně dělné, 800x2000 mm, RAL 7035