


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 Kombinované lišty

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Kombinované lišty pro VX, VX IT, TX CableNet

Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované liště mohou být kabely upevněny a odlehčeny od tahu volitelně pomocí kabelových příchyttek, stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.

Funkce

Obj. číslo	VX 5302.025
Popis výrobku	Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované liště mohou být kabely upevněny a odlehčeny od tahu volitelně pomocí kabelových příchyttek, stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.
Výhody	Montáž je možná jak na vnější, tak i na vnitřní straně rámu skříně
Oblasti použití	Pro vedení kabelů a odlehčení od tahu vedených kabelů na konstrukci rámu VX
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže	Přímé přišroubování mezi vertikálními příčkami rámu skříně
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT Šířka: = 1.200 mm Hloubka: = 1.200 mm
Vhodné pro šířku	1 200 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	2,8 kg
Brutto hmotnost	3,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

Funkce

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	VX IT kombinovaná lišta, 1200 mm